


Portautensile forma C4 assiale sinistra, Ø Codolo d1: 50 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319170 50
GTIN	4045197373847
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Larghezza codolo b_3 : 30 mm

h_5 : 50 mm

Descrizione tecnica

h_1	32 mm
h_6	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
b_2	50 mm
Larghezza codolo b_3	30 mm
Ø Codolo d_1	50 mm
h_5	50 mm
Forma	C
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI