



## Mandrino portapunta a inserti Forma E1, VDI 40, Foro d2 (H6): 25 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319250 25
GTIN	4045197191175
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

#### Norma:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Forma: E

Codice a colori codolo VDI: VDI 40

Ø esterno d<sub>3</sub>: 45 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 75 mm

l<sub>2</sub>: 59 mm

### Descrizione tecnica

Ø esterno d <sub>3</sub>	45 mm
l <sub>1</sub> -0,2	75 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Foro d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40

Tipo di prodotto

Portautensile con attacco VDI