



Prolunga per maschi a filettare, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338400 1
GTIN	4045197336590
Classe articolo	32H

Descrizione

Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come per es. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Prolunga D ₃	6 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M4
Prolunga L ₃	130 mm
Prolunga L ₂	60 mm
Per quadro K ₁	2,1 mm
Ø Prolunga D ₄	6,1 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 371	M2 – M2,6

Per \varnothing codolo filettato d_2	2,8 mm
Prolunga K_2	4,9 mm
Per lunghezza dello stelo l_1	22 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice