

**Set di nastri adesivi di carta, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X50****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083645 25X50 |
| GTIN | 4005801208460 |
| Classe articolo | 08M |

Descrizione**Esecuzione:**

tesakrepp® 4329 è un **nastro adesivo di carta leggermente crespato**, sottile e **flessibile** con un'elevata resistenza alla rettifica a umido e una buona **adesione su vernice e stucco**. Adatto anche a **lavori di copertura e verniciatura** generici con temperature fino a 70 °C.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Spessore | 0,13 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Denominazione originale prodotto | tesakrepp® 4329 |
| Colore | giallastro |
| Lunghezza | 50 m |
| Elasticità | 10 % |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Massa adesiva | Gomma naturale |
| Resistenza alla trazione | 0,33 N/mm |
| Umidità dell'aria magazzino | 50 - 70 % |
| Materiale supporto | Carta |
| Particolarità | siglabile |
| Particolarità | macerabile |
| Particolarità | con strappo manuale |
| Numero nastri adesivi | 12 |
| Resistente ad alte temperature fino a | 70 °C |
| Temperatura di immagazzinamento | 15 - 35 °C |
| Guaina conduttrice presente | no |
| Forza adesiva su acciaio | 0,28 N/mm |
| Applicazione | Lavori di copertura |
| Tipo di nastro adesivo | su un lato |
| Tipo di prodotto | Nastro adesivo |