

SWISS TOOLS

Barra alesatrice con bloccaggio a leva sinistra, PSC, Ø Codolo / misura inserto – Dimensione A: 63/15-140mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D ₁ min	50 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ricambi	P05
Misura inserto	15
Sporgenza totale Dim. A	140 mm
Distanza asse-punta f	27 mm
Ø Gambo	63 mm
Lunghezza utile L _N	118 mm
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	sinistro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Tipo di prodotto	Portautensili per barre alesatrici