

**Smerigliatrice doppia DS con aspirazione, 400 V, Modello: DS07/200A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Classe articolo	03S

**Descrizione****Esecuzione:**

Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.

La polvere viene separata in modo efficace mediante un filtro ad acqua e un prefiltro e un post-filtro in plastica inseriti a valle. **Fornitura senza mole abrasive.**

**Nota:**

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.

Potenza assorbita: 500 W

Numero massimo giri: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø Mola abrasiva D: 200 mm

Larghezza mola abrasiva T: 25 mm

Ø Foro mola abrasiva H: 51 mm

Portata aspirazione: 6 m<sup>3</sup>/min

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	500 W
Peso	95 kg

Numero massimo giri	2900 min <sup>-1</sup>
Portata aspirazione	6 m <sup>3</sup> /min
Denominazione originale prodotto	DS07/200A
Larghezza mola abrasiva T	25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	51 mm
Ø Mola abrasiva D	200 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia

## Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596350 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596350 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596400 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596400 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596400 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596350 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596350 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596350 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596350 EK60