



## Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 9L



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338450 9L     |
| GTIN            | 4045197603630 |
| Classe articolo | 32H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

#### Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

#### Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

|  |        |
|--|--------|
| Per lunghezza dello stelo $l_1$          | 36 mm  |
| Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$ | 11 mm  |
| $\varnothing$ Prolunga $D_3$             | 11 mm  |
| Per quadro $K_1$                         | 9 mm   |
| Prolunga $L_3$                           | 230 mm |
| $\varnothing$ Prolunga $D_4$             | 18 mm  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Prolunga K <sub>2</sub>                               | 9 mm                     |
| Prolunga L <sub>2</sub>                               | 90 mm                    |
| Per Ø nominale filettatura d <sub>1</sub> DIN 374/376 | M14                      |
| Tipo di prodotto                                      | Prolunghe da 1/2 pollice |