



## Prolunga per maschi a filettare, Modello: 2L



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338400 2L
GTIN	4045197336620
Classe articolo	32H

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

#### Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come per es. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

#### Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

Per quadro $K_1$	2,7 mm
Per lunghezza dello stelo $l_1$	23 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 371	M3
Prolunga $K_2$	4,9 mm
$\varnothing$ Prolunga $D_3$	6 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$	3,5 mm

Prolunga L <sub>3</sub>	230 mm
Prolunga L <sub>2</sub>	70 mm
Ø Prolunga D <sub>4</sub>	7,5 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice