

**HOLEX****Prolunga per maschi a filettare con passaggio interno per LR, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338450 6
GTIN	4045197603548
Classe articolo	32H

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

Con passaggio interno di lubrorefrigerante.

**Uso:**

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come peres. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

**Nota:**

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Per quadro $K_1$	6,2 mm
Prolunga $K_2$	6,2 mm
Per lunghezza dello stelo $l_1$	30 mm
$\varnothing$ Prolunga $D_4$	13 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 371	M8
Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$	8 mm

Per Ø nominale filettatura d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
Ø Prolunga D <sub>3</sub>	8 mm
Prolunga L <sub>2</sub>	60 mm
Prolunga L <sub>3</sub>	130 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice