



## Prolunga per maschi a filettare, Modello: 12L



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	338400 12L
GTIN	4045197429513
Classe articolo	32H

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Versione con esecuzione lunga o extralunga.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.**
- **La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.**

#### Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, come per es. incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o direttamente su pareti in ghisa.

#### Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.

### Descrizione tecnica

Per lunghezza dello stelo $l_1$	41 mm
Per $\varnothing$ nominale filettatura $d_1$ DIN 374/376	M20
Per quadro $K_1$	12 mm
$\varnothing$ Prolunga $D_4$	22 mm
Prolunga $L_2$	90 mm
Per $\varnothing$ codolo filettato $d_2$	16 mm
Prolunga $K_2$	12 mm

Ø Prolunga D <sub>3</sub>	16 mm
Prolunga L <sub>3</sub>	330 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice