

Garant**Mandrino autobloccante, Modello: 130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	341250 130
GTIN	4045197152817
Classe articolo	31K

Descrizione**Esecuzione:**

Mandrini a tre griffe **ad alte prestazioni**, esecuzione di precisione. Elevata precisione di concentricità radiale, senza chiave, autobloccanti, elevata forza di serraggio. Facile smontaggio manuale. Le parti soggette a usura sono temprate e sostituibili.

Uso:

Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l'innesto su attacchi conici n. art. 342300 – 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:**DIN 238****Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina chiusa	103 mm
Ø Massimo cono mandrino	15,733 mm
Cono mandrino	B 16
Campo di serraggio	1 - 13 mm
Modello	130
Lunghezza della testina aperta	90,5 mm
Ø Esterno	50 mm
Tipo di prodotto	Mandrino senza chiave

