



## Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica, Modello: 13-1/2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342200 13-1/2
GTIN	4019208150765
Classe articolo	39R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).
- Esagono di manovra estremamente ergonomico e facile da usare.
- Buona precisione di rotazione concentrica.
- Esecuzione perforata per la rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).

Con protezione all'avviamento. **Pinze di serraggio in metallo duro** per una minore usura.

### Descrizione tecnica

Potenza massima	1000 W
Campo di serraggio	1,5 - 13 mm
Modello	13-1/2
Lunghezza della testina chiusa	72,4 mm
Ø Esterno	42,7 mm
Adattatore	1/2-20 pollici
Lunghezza della testina aperta	64,5 mm
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave