



Mandrino con bloccaggio radiale Extra RV esecuzione in plastica, Modello: 10-3/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	342200 10-3/8
GTIN	4019208415024
Classe articolo	39R

Descrizione

Esecuzione:

- **Mandrino senza chiave con bloccaggio automatico. Non è più necessario alcun serraggio supplementare (in particolare per la foratura a percussione).**
- **Esagono di manovra estremamente ergonomico e facile da usare.**
- **Buona precisione di rotazione concentrica.**
- **Esecuzione perforata per la rotazione oraria e antioraria (filettatura M5 o M6).**

Con protezione all'avviamento.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 10 mm
Lunghezza della testina chiusa	60,9 mm
Potenza massima	550 W
Modello	10-3/8
Ø Esterno	42,7 mm
Adattatore	3/8-24 pollici
Lunghezza della testina aperta	55 mm
Bloccaggio radiale	sì

Tipo di prodotto

Mandrino senza chiave