

**Garant****Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309880 50
GTIN	4045197273925
Classe articolo	39Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di  $\pm 1^\circ$ , lucidato, con 2 anelli di tenuta.

**Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.**

- **Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.**
- **Due raggi di raccordo lucidati.**
- **Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.**
- **Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.**

**Descrizione:**

**Tubi del lubrorefrigerante HSK** – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell'utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un'interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

**Per:**

Portautensili HSK.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	33 mm
Filettatura M	M16×1
Ø D	10 mm
Per attacco	HSK 50

Pressione massima	120 bar
Movimento angolare	±1 grado
Trattamento delle superfici	lucidato
Tipo di prodotto	Raccordo per lubrorefrigerante

---

## Accessori

Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 50	309890 50
---	-----------