

Garant**Raccordo per lubrorefrigerante HSK, Per HSK: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309880 100
GTIN	4045197273956
Classe articolo	39Z

Descrizione**Esecuzione:**

Speciale O-ring fino a 120 bar, movimento angolare di $\pm 1^\circ$, lucidato, con 2 anelli di tenuta.

Guarnizioni Viton® resistenti al lubrorefrigerante.

- **Superficie lucidata finemente, temprata e brunita.**
- **Due raggi di raccordo lucidati.**
- **Completa libertà di movimento grazie ai due o-ring.**
- **Manicotti filettati e bonificati con fianchi del filetto laminati ed estremamente compatti.**

Descrizione:

Tubi del lubrorefrigerante HSK – un piccolo componente per grandi risultati! Laddove il cambio dell'utensile avvenga qualche migliaio di volte al giorno, è importante avere a disposizione un'interfaccia pulita e soprattutto sicura tra il raccordo per lubrorefrigerante e la guarnizione del mandrino della macchina.

Per:

Portautensili HSK.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M24x1,5
Lunghezza complessiva L	43,5 mm
Ø D	16 mm
Per attacco	HSK 100

Pressione massima	120 bar
Movimento angolare	±1 grado
Trattamento delle superfici	lucidato
Tipo di prodotto	Raccordo per lubrorefrigerante

Accessori

Chiave a bussola per raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 100	309890 100
--	------------