

Garant**Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 63 corto, Ø di serraggio D1: 12mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 304270 12 |
| GTIN | 4045197288417 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

GARANT: Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 12 mm |
| Ø Esterno D | 42 mm |
| Adattatore | HSK-A 63 corto |
| Norma attacco | DIN 69893 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Norma attacco | DIN 69882-4 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciatura | HPC |
| Strategia di truciatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm

309900 12