



Mandrino idraulico HD medio, sottile, forma ADB, BT 40, Ø di serraggio D1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303455 32
GTIN	
Classe articolo	33W

Descrizione

Esecuzione:

- **Concentricità $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).**
- **Flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione.**
- **Pressione refrigerante fino a 80 bar.**

Uso:

Per foratura, alesatura e **finitura**.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302180.

Descrizione tecnica

L ₂	48 mm
Ø D ₂	63 mm
Filettatura M	M16×1
Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Esterno D	62 mm

Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 18 mm	302175 18
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 20 mm	302175 20
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 8 mm	302175 8
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 12 mm	302180 12
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 6 mm	302175 6
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Bussola di riduzione ad intaglioa tenuta stagna Ø di serraggio D1 20 mm	302180 20
Bussola di riduzione ad intagliocon raffreddamento Ø di serraggio D1 10 mm	302175 10
	302180 6

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 6 mm

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 25 mm

302175 25

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 16 mm

302175 16

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 12 mm

302175 12

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 25 mm

302180 25

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 10 mm

302180 10

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 16 mm

302180 16

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento Ø di serraggio D1 14 mm

302175 14

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 14 mm

302180 14

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 18 mm

302180 18

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Bussola di riduzione ad intaglio tenuta stagna Ø di serraggio D1 8 mm

302180 8