

**Garant**
**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 50 A = 400, Mandrino di Ø d1: 22mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303056 22
GTIN	4045197821751
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	48 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	400 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	BT 50 A = 400

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	JIS B6339
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali