

## Garant

**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, conico, HSK-A 100 A = 300, Mandrino di  $\varnothing$  d1: 32 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306711 32
GTIN	4045197821881
Classe articolo	31A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Maggiore superficie di appoggio.**

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

#### Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

#### Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

#### Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 303880.

#### Nota:

Altre misure su richiesta.

$\varnothing$  esterno D: 80 mm

$\varnothing$  D<sub>2</sub>: 78 mm

Lungh. mandrino portafresa L<sub>4</sub>: 24 mm

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ D <sub>2</sub>	78 mm
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	32 mm
$\varnothing$ esterno D	80 mm

Lungh. mandrino portafresa L <sub>4</sub>	24 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-3
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

---

## Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
--------------------------------------	-----------