



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 125/4 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento**.

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 32 mm

Altezza senza griffe H₁: 69 mm

Altezza con griffe H₂: 93 mm

Numero di viti prigioniera: 3

Dim. viti prigioniera: M10

Chiave quadro maschio K: 9 mm

Descrizione tecnica

Chiave quadro maschio K	9 mm
Peso	5,5 kg
Dimensione cono	4
Altezza con griffe H ₂	93 mm
Numero di viti prigioniera	3
Ø esterno A	125 mm
Numero max. giri	5500 min ⁻¹
Dim. viti prigioniera	M10
Passaggio E	32 mm
Altezza senza griffe H ₁	69 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 125 mm

314000 125

314600 125

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 mm

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 mm

314420 125

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 125 mm

314620 125

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 125 mm

314400 125

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 125

315200 125

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 125

315000 125

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 125 mm

314020 125