

Garant

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 200/6mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Classe articolo	31R

Descrizione**Esecuzione:**

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.
1 set di griffe reversibili **con doppia dentatura.**

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 55 mm

Altezza senza griffe H₁: 74,5 mm

Altezza con griffe H₂: 107 mm

Numero di viti prigioniera: 4

Dim. viti prigioniera: M12

Chiave quadro maschio K: 11 mm

Descrizione tecnica

Ø esterno A	200 mm
Dimensione cono	6
Numero max. giri	3400 min ⁻¹
Peso	16,7 kg
Chiave quadro maschio K	11 mm
Altezza con griffe H ₂	107 mm
Numero di viti prigioniera	4
Dim. viti prigioniera	M12
Altezza senza griffe H ₁	74,5 mm
Passaggio E	55 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm	314400 200
	314600 200

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 200

315000 200

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 200

315200 200

Fermapezzo Altezza h 15 mm

313033 15

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 200 mm

314420 200

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm

314000 200

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 200 mm

314020 200

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 200 mm

314620 200