


3M**Nastro isolante, 15 mm×10 m, Colore: Y/G**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

3M™ Temflex® 165 è un **nastro isolante in PVC morbido di uso universale**. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

Uso:

Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Spessore	0,15 mm
Larghezza	15 mm
Colore	giallo- verde
Lunghezza	10 m
Denominazione originale prodotto	3M® Temflex® 165

Applicazione	Contrassegni
Applicazione	Isolare
Applicazione	Legare
Applicazione	Marcatura
Resistenza alla trazione	2 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Forza adesiva su acciaio	0,2 N/mm
Elasticità	200 %
Attributo del nome del prodotto	15 mm×10 m
Tipo di prodotto	Nastro adesivo