

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF

## Maschio a macchina 6H, Filettatura M (×Passo): M10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082807 M10
GTIN	4250361209833
Classe articolo	04D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Maschi a macchina in HSS, scanalatura diritta, imbocco a 4 spire per fori passanti o fori ciechi con preforo di filettatura più profondo nella classe di tolleranza 6H.

Inseri filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale della forza**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

#### Uso:

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate o usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

#### Nota:

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133550 e n. art. 138200.

- **Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.**
- **Inseri autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M10
Numero di inserti filettati n. art. 082800	30
Ø Preforo	10,5 mm
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

