

**HAINBUCH****Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 42, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 11,5mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329914 11,5
GTIN	2050001073747
Classe articolo	33H

## Descrizione

### Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

### Nota:

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

## Descrizione tecnica

Ø Attacco	11,5 mm
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali
Profilo	tonda
Campo di serraggio	11 - 42 mm

Durezza	60 HR
Lunghezza L	47 mm
Adattatore	SK 42
Tipo di prodotto	Pinza elastica