

HAINBUCH**Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 42, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 16,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329914 16,5
GTIN	2050001073792
Classe articolo	33H

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

Ø Attacco	16,5 mm
Campo di serraggio	11 - 42 mm
Durezza	60 HR
Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali

Profilo	tonda
Lunghezza L	47 mm
Adattatore	SK 42
Tipo di prodotto	Pinza elastica