

Garant

Attacco Whistle Notch, HSK-A 100, Ø di serraggio D1: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	304970 12
GTIN	4045197504937
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

Caratteristica:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

- **Con vite d'arresto.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata (2°) a norma DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

L'utensile può essere regolato in modo assiale. Particolarmente indicati per il serraggio di punte in HMI. La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø di serraggio D ₁	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	HSK-A 100

Scheda tecnica

Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-5
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 12000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/304970-12>