



## Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 42, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 42mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329914 42
GTIN	2050001071729
Classe articolo	33H

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

#### Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

#### Nota:

**Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.**

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

### Descrizione tecnica

Ø Attacco	42 mm
Profilo	tonda
Durezza	60 HR
Campo di serraggio	11 - 42 mm

Superficie di serraggio	Scanalature trasversali e longitudinali
Lunghezza L	47 mm
Adattatore	SK 42
Tipo di prodotto	Pinza elastica