

**Mandrino a forte serraggio, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	305525 32
GTIN	4045197547019
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Forza di serraggio fino a 900 Nm.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570 o n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	32 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	68 / 75
Sporgenza totale Dim. A	135 mm
Ø Esterno pinza di serraggio D	66 mm
Forza di serraggio fino a	900 Nm

Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 25 mm	309570 25
Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 68/75 mm	628400 68/75
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 10 mm	309570 10
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 16 mm	309570 16
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 20 mm	309570 20
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 12 mm	309570 12
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 6 mm	309570 6
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 8 mm	309570 8
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 18 mm	309570 18