

Garant
Portafrese con trascinatori frontale, HSK-A 63 A = 160, Mandrino di Ø d1: 27 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 306570 27 |
| GTIN | 4045197290267 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

- Attacco di Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.
- Con fori Balluff chip.
- Maggiore superficie di aderenza.
- Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.

Ø esterno D: 60 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 21 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 27

Descrizione tecnica

| | |
|---|-------|
| Mandrino di Ø d ₁ | 27 mm |
| Lungh. mandrino portafresa L ₄ | 21 mm |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860 | 27 |
| Ø esterno D | 60 mm |
| Adattatore | HSK-A 63 A = 160 |
| Norma attacco | DIN 69882-3 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm | 309840 27 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm | 309860 27 |