

FAHRION®
FAHRION® PRESSION

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, Ø Attacco nominale d: 4,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309430 4,5
GTIN	2050001704016
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	4,5 mm
Adattatore	ET 25
Norma	Norma interna
Modello	4285 E
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza complessiva L	34 mm
Estrazione assiale	8 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio