

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 32, Ø Attacco nominale d: 9mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309432 9 |
| GTIN | 2050001704115 |
| Classe articolo | 34F |

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø Attacco nominale d | 9 mm |
| Adattatore | ET 32 |
| Norma | Norma interna |
| Modello | 4538 E |
| Ø Esterno D | 33 mm |
| Lunghezza complessiva L | 43 mm |
| Estrazione assiale | 10 mm |

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio