

FAHRION®
FAHRENDEN PROZESSOR**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 25, Ø Attacco nominale d: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309430 6 |
| GTIN | 2050001704023 |
| Classe articolo | 34F |

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø Attacco nominale d | 6 mm |
| Adattatore | ET 25 |
| Norma | Norma interna |
| Modello | 4285 E |
| Ø Esterno D | 26 mm |
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Estrazione assiale | 8 mm |

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio