

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 32, Ø Attacco nominale d: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309432 10
GTIN	2050001704122
Classe articolo	34F

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

**Uso:**

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

**Nota:**

Serra solo Ø nominale. **Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.**

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	10 mm
Adattatore	ET 32
Norma	Norma interna
Modello	4538 E
Ø Esterno D	33 mm
Lunghezza complessiva L	43 mm
Estrazione assiale	10 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio