



Set di 3 morsetti, Per tipo mandrino: 160



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313460 160
GTIN	4019208193489
Classe articolo	32R

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura e dentatura fresate di precisione, **esecuzione non brunita**.

Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per :

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Lunghezza L: 78 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 40 mm

Distanza fori a: 15 mm

Distanza fori b: 22 mm

Larghezza cava D: 17 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	78 mm
Per tipo mandrino	160 mm

Distanza fori a	15 mm
Distanza fori b	22 mm
Altezza H	40 mm
Larghezza cava D	17 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Larghezza B	35 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio