

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313400 160
GTIN	4019208193373
Classe articolo	33R

**Descrizione****Esecuzione:**

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhme e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Altezza H	53 mm
Larghezza B	36 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Per tipo mandrino	160 mm
Distanza fori a	12 mm
Larghezza cava D	17 mm

Lunghezza L	67 mm
Distanza fori b	19 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio