

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 254****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313750 254
GTIN	4019208193779
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Bisellati per Ø piccoli.

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

Ganasce riportate morbide lunghe, dentatura 1,5×60°.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Distanza fori a	30 mm
Per tipo mandrino	254 mm
Altezza H	40 mm
Lunghezza L	125 mm
Distanza fori b	30 mm

Larghezza cava D	16 mm
Larghezza B	40 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio