

Garant
Mandrino portautensili a CM con penna di trascinamento, HSK-A 100, CM interno: 1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 306970 1 |
| GTIN | 4045197290557 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con fori Balluff chip.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 110 mm

Ø esterno D: 25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 110 mm |
| Cono Morse interno | 1 |
| Ø Esterno D | 25 mm |
| Adattatore | HSK-A 100 |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Norma attacco | ISO 12164-1 |
| Forma | A |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |