



## Ghiera di serraggio ER, Per ER: 16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309580 16
GTIN	4045197151940
Classe articolo	32Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica. **Con esagono** SW 25.

#### Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

#### Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

#### Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

### Descrizione tecnica

Filettatura	M22×1,5
Lunghezza complessiva L	18 mm
Coppia di serraggio massimo	80 Nm
Per ER	16 mm

Ø Esterno D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Ghiera

---

## Accessori

Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
--	-----------