



Ghiera di serraggio ER, Per ER: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309580 25
GTIN	4045197151957
Classe articolo	32Z

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica. **Con scanalature.**

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Filettatura	M32×1,5
Coppia di serraggio massimo	140 Nm
Per ER	25 mm
Lunghezza complessiva L	21 mm

Ø Esterno D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 25	309700 25
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25