



Ghiera di serraggio ER per anelli di tenuta, Per ER: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309615 25
GTIN	7640128492184
Classe articolo	39Z

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Dado rivestito per: coefficiente d'attrito ridotto e **maggiore forza di serraggio** nonché elevata resistenza all'usura e alla corrosione. **Con scanalature.**

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	140 Nm
Lunghezza complessiva L	25 mm

Per ER	25 mm
Filettatura	M32×1,5
Ø Esterno D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera