


**Set di 4 griffe base temprate, Per tipo mandrino: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314100 250
GTIN	4019208034263
Classe articolo	33R

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento di morsetti reversibili temprati e morsetti duri o teneri.

Per:

Mandrini autocentranti a quattro griffe n. art. 312505; 312705.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	250 mm
Lunghezza L	92 mm
Larghezza scanalatura D +0,01	19,03 mm
Larghezza costola B ₁ -0,05	12,7 mm
Filettatura	M12
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana

