

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314400 140
GTIN	4019208035482
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Lunghezza L	74 mm
Larghezza cava D	7,96 mm
Distanza fori b	38,1 mm
Lunghezza costola A	12,67 mm
Per tipo mandrino	140 mm
Anche per mandrini di tipo	160 mm

Altezza H	42 mm
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana