

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314400 200
GTIN	4019208035499
Classe articolo	33R

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

**Uso:**

Morsetti pergriffe base temprate.

**Materiale:**

16 MnCr5

**Per:**

**Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

**Descrizione tecnica**

Per tipo mandrino	200 mm
Larghezza cava D	7,96 mm
Altezza H	43 mm
Lunghezza L	87 mm
Lunghezza costola A	12,67 mm
Distanza fori b	44,45 mm

Per codice a colori

Mandrino a spirale  
piena e ganasce Röhlm

Tipo di prodotto

Ganasce per mandrini a spirale piana