

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314400 250
GTIN	4019208034553
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per:

Mandrini autocentranti a tre griffe n. art. 310505; 310655; 310705.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Lunghezza L	103 mm
Distanza fori b	53,95 mm
Lunghezza costola A	19,02 mm
Per tipo mandrino	250 mm
Altezza H	53 mm
Larghezza cava D	12,72 mm

Per codice a colori

Mandrino a spirale
piena e ganasce Röhms

Tipo di prodotto

Ganasce per mandrini a spirale piana