



Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P, DI16, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 9mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309666 9 |
| GTIN | 2050001705020 |
| Classe articolo | 34F |

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Anelli di tenuta ad alta pressione vulcanizzati fino a 80 bar.

Copertura del Ø d'attacco 0,5 mm (+0,4/-0,1).

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

- **Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.**
- **Anello di tenuta DI40 su richiesta.**

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|------|
| Ø Attacco | 9 mm |
|-----------|------|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Serie | Centro P |
| Per modello | D16 |
| Ø Esterno D | 12,6 mm |
| Altezza L | 2 mm |
| Tipo di prodotto | Accessori per mandrini a pinza |