

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE

## Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 16MSDI



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Classe articolo	34F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Mini** = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

**MiniSchlank** = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

**Conica** = tutte le dimensioni con "C".

**Standard** = tutte le altre dimensioni.

Ghiera di serraggio ER CP, **per anelli di tenuta HP.**

#### Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

#### Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Campo di serraggio: 1 - 10 mm

Lunghezza complessiva L: 23,9 mm

Ø Esterno D: 22 mm

Coppia di serraggio massimo: 30 Nm

Filettatura: Tr20x1

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	23,9 mm
Coppia di serraggio massimo	30 Nm
Campo di serraggio	1 - 10 mm
Ø Esterno D	22 mm
Serie	Centro P
Filettatura	Tr20×1
Tipo di prodotto	Ghiera