



Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali, SK 65, Ø di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm): 41 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329934 41 |
| GTIN | 2050001073198 |
| Classe articolo | 33H |

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---|
| Ø Attacco | 41 mm |
| Profilo | tonda |
| Durezza | 60 HR |
| Superficie di serraggio | Scanalature trasversali e longitudinali |

| | |
|------------------|----------------|
| Lunghezza L | 58 mm |
| Adattatore | SK 65 |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica |