


**Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412766 150
GTIN	7630041106176
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Senza rullo di regolazione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Descrizione tecnica

Risoluzione	mm/pollici
Spegnimento automatico	sì
Durata batterie	12000 h
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	11 mm

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Commutazione in stand-by	sì
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
---------------------------------------------	------------

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975