



Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412742 300
GTIN	4059192002268
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Senza asta di profondità.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Guida	Guide di scorrimento rialzate
Taratura	A1
Spegnimento automatico	sì
Durata batterie	ca. 3 anni
Lunghezza dei becchi	64 mm
Risoluzione	mm/pollici

Norma	ISO 13385
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference-Lock MAHR
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,04$ mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello R2	498940 R2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello USB2	498940 USB2
Cavo di collegamento simplex con tasto dati Modello D2	498940 D2

Coperchio vano batterie	412235
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300