

**Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412786 300
GTIN	7630041106329
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia "Soft Touch". Dotato di rullo di regolazione.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

**Descrizione tecnica**

Spegnimento automatico	sì
Lunghezza dei becchi	64 mm
Durata batterie	12000 h
Altezza cifre display LCD	11 mm
Rullo di regolazione	sì
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3

Taratura	A1
Commutazione in stand-by	sì
Asta di profondità	sì
Risoluzione	mm / pollici
Norma	ISO 13385
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,03$ mm
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

---

**Accessori**

Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB